



Spit Anchor bolt Rozsdamentes acél A4 16-30

Cikkszám	70835.160.030
Márka	-
UBB	500511029992
UNSPSC	31162101
EAN	8715494224130
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag	Rozsdamentes acél
Jóváhagyás	ETA Option 7
Menetek	Metrikus menet

Info

do= Fúróbetét
névleges
átmérője.Min.
td= Ajánlott furat
mélység.hef=
Tényleges rögzítési
mélység.tfix=
Átfogási táv.s = Fej
szélessége.kN =
Terhelés kN-ban.A
megengedhető
terhelés csak
egyetlen dűbelre
érvényes, repedt
(feszítő zóna)
C20/25-ös osztályú
betonnál, a
részleges biztonsági
hányados $\gamma_f = 1,4$ és
ha az Scr, N és Ccr,
N-t kell figyelembe
venni.A végső
számításoknak meg
kell felelniük az
európai műszaki
értékelés (ETA)
követelményeinek,
ez a tanúsítvány
kérésre adható.

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M16
do	16
hef	86
kN	11.5
L (mm)	125
tfix	30