



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X100

Artikelnummer	07023.100.100
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500647947257
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8717077282742
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16

Technische tekening

Voldraad als $L \leq$ 40

k (max.) 10

L (mm) 100

P 1.5

s 8

