



RODA SLAGMOERSLEUTL RC2780-1/2

Artikelnummer	R5000.000.040
Merk	-
UBB	500570286442
UNSPSC	27112713
EAN	8717659204483
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Gereedschapopname 1/2 inch

Nullasttoerental 10000

Luchtingang
apparaatzijdig R 1/4"

Max.
losdraaimoment 1350

Impulsmoeraanzetter Ja

Max. draadmaat
(metrisch) 16

Benodigde
luchthoeveelheid 156

Standaarden