

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X90

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01000.050.090          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500644972613           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8717077046917          |
| Env. de 200  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M5                |
| Longitud                      | 90 mm             |
| Clase                         | 8.8               |
| Características de conducción | Hexagon           |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal  |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |

### Especificación técnica

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 22  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 16  |
| d-D                                | M5  |
| k                                  | 3.5 |
| L (mm)                             | 90  |
| P                                  | 0.8 |
| s                                  | 8   |

### Diseño técnico

