

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Derecha Sin revestimiento 8.8 M7X60



Artículo nr.	01000.070.060
Marca	-
UBB	950351003534
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007322
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M7
Anchura (L)	60

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	20
s	11
k	4.8
P	1
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	26

Diseño técnico

