

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X340

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01000.160.340          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 952351314069           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492008794          |
| Env. de 10   | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M16               |
| Longitud                      | 340 mm            |
| Clase                         | 8.8               |
| Características de conducción | Hexagon           |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal  |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Especificación técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 44  |
| b (min.): L200mm          | 57  |
| b (min.): L≤125mm         | 38  |
| d-D                       | M16 |
| k                         | 10  |
| L (mm)                    | 340 |
| P                         | 2   |
| s                         | 24  |

### Diseño técnico

