

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X400

Artículo No.	01000.240.400
Marca	-
UBB	950351021775
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010100
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	400 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	400
P	3
s	36

Diseño técnico

