

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Derecha Sin revestimiento 8.8 M48X300



Artículo nr.	01000.480.300
Marca	-
UBB	952351210762
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012210
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M48
Anchura (L)	300

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): $L > 200\text{mm}$	121
s	75
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	102
P	5
k	30
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	108

Diseño técnico

