

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Derecha Sin revestimiento 8.8 M52X240



Artículo nr.	01000.520.240
Marca	-
UBB	950351036211
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012357
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M52
Anchura (L)	240

### Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

### Especificación técnica

s	80
k	33
b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	116
P	5
b (min.): $L > 200\text{mm}$	119

### Diseño técnico

