

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M56X360

Artículo No.	01000.560.360
Marca	-
UBB	950351037466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012548
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M56
Longitud	360 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	360
P	5.5
s	85

Diseño técnico

