

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M64X180

Artículo No.	01000.640.180
Marca	-
UBB	950351038522
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012661
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M64
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	140
b (min.): L200mm	153
d-D	M64
k	40
L (mm)	180
P	6
s	95

Diseño técnico

