

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X150

Artículo No.	01010.120.150
Marca	-
UBB	950351920539
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014368
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	150 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Diseño técnico

