

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X60

Artículo No.	01010.200.060
Marca	-
UBB	950351054024
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015129
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	60 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Diseño técnico

