

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X110

Artículo No.	01010.240.110
Marca	-
UBB	950351922444
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015617
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	110 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Diseño técnico

