

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X1,00X90



Artículo No.	01060.080.090
Marca	-
UBB	950351126970
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019592
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90
P	1
s	13

Diseño técnico

