



## Tornillo cabeza hexagonal con valona en 1665 EN 1665 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X16

Artículo No.	01087.080.016
Marca	-
UBB	500650776825
UNSPSC	31162400
EAN	8717077292130
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	16 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

EN	1665
DIN	≈6921
ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M

### Especificación técnica

b (min.)	22
d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	16
P	1.25
s	13

### Diseño técnico

