


Tornillo con hexágono reducido y punta DIN 561 Ri Acero Cincado 22H M16X30



Artículo No.	01091.160.030
Marca	-
UBB	500647913176
UNSPSC	31161620
EAN	8717077270879
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	30 mm
Threaded pitch (P)	2
Clase	22H
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	561-Ri
-----	--------

Especificación técnica

d-D	M16
dg	13
dp (max.)	12
g2	7
k	11
L (mm)	30
P	2
s	19
z2 (min.)	8

Diseño técnico

