



Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M6X30

Artículo No.	01098.060.030
Marca	-
UBB	500644994732
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049123
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Threaded pitch (P)	1
Clase	22H
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Dog
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-133
DIN	561

Especificación técnica

d-D	M6
dp (max.)	4
k	5
L (mm)	30
P	1
s	8
z2 (min.)	3

Diseño técnico

