

Tuerca hexagonal MF/ MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M20X1,50

Artículo No.	01120.200.150
Marca	-
UBB	950355293792
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023810
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificación técnica

d-D	M20
m	16
P	1.5
s	30

Diseño técnico

