

Tuerca hexagonal MF, izquierda DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| rosca izquierda M27X1,50 (≠DIN) (LH)

Artículo No.	01130.270.150
Marca	-
UBB	950355735917
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024398
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina
Info	rosca izquierda

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificación técnica

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Diseño técnico

