

Tuerca hexagonal MF, izquierda DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| rosca izquierda M48X3,00 (LH)

Artículo No.	01130.480.300
Marca	-
UBB	950355737087
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024497
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M48
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina
Info	rosca izquierda

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M48
m	38
P	3
s	75

Diseño técnico

