

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M5X35



Artículo No.	01200.050.035
Marca	-
UBB	950351140732
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024763
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	35 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	35
P	0.8
s	8

Diseño técnico

