

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M5X65



Artículo No.	01200.050.065
Marca	-
UBB	952351979366
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024824
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	65 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	65
P	0.8
s	8

Diseño técnico

