

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M8X140



Artículo No.	01200.080.140
Marca	-
UBB	950351145376
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025388
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25
s	13

Diseño técnico

