

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M10X40



Artículo No.	01200.100.041
Marca	-
UBB	952351612702
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025449
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	16

### Diseño técnico

