

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M10X60



Artículo No.	01200.100.061
Marca	-
UBB	952351613122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025524
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	16

Diseño técnico

