

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Derecha Cincado 8.8 M10X85/S=17



Artículo nr.	01200.100.085
Marca	-
UBB	950351146770
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025616
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L)	85
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	17

Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificación técnica

P	1.50
b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
k	6.4
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
s	17

Diseño técnico

