

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X95/S=17



Artículo No.	01200.100.095
Marca	-
UBB	951351980754
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025654
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	95 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	95
P	1.5
s	17

Diseño técnico

