

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M6X100

Artículo No.	01220.060.100
Marca	-
UBB	952351308533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033185
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	100
P	1
s	10

Diseño técnico

