

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X140

Artículo No.	01220.080.140
Marca	-
UBB	952351904695
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033390
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25
s	13

Diseño técnico

