

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M20X130

Artículo No.	01220.200.130
Marca	-
UBB	953351853361
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034618
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	130 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Diseño técnico

