

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X30/S=22

Artículo No.	01230.140.030
Marca	-
UBB	950351179854
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037190
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	30 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	2
s	22

Diseño técnico

