

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 8.8 M4X20

Artículo No.	01236.040.020
Marca	-
UBB	500571915908
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288590
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	20 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Diseño técnico

