

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 8.8 M8X45

Artículo No.	01236.080.045
Marca	-
UBB	500571919132
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276481
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	45 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	45
P	1.25
s	13

Diseño técnico

