

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 8.8 M12X40

Artículo No.	01236.120.040
Marca	-
UBB	500571921351
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276702
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Diseño técnico

