

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M20X45

Artículo No.	01237.200.045
Marca	-
UBB	500648291747
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234833
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	45 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	45
P	2.5
s	30

Diseño técnico

