

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M20X60

Artículo No.	01237.200.060
Marca	-
UBB	500648291903
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234857
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	60 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Diseño técnico

