

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |8| M60

Artículo No.	01300.600.001
Marca	-
UBB	950355014362
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042286
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M60
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificación técnica

d-D	M60
m	48
P	5.5
s	90

Diseño técnico

