

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M30

Artículo No.	01321.300.001
Marca	-
UBB	500579964858
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421041
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4032
-----	------

Especificación técnica

d-D	M30
m (max.)	25.6
P	3.5
s	46

Diseño técnico

