

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M27X2,00

Artículo No.	01340.270.200
Marca	-
UBB	950355301462
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407382
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificación técnica

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Diseño técnico

