

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 1/2X7.1/2



Artículo No.	02420.127.190
Marca	-
UBB	953351162573
UNSPSC	31161620
EAN	8715492425928
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/2
Largura (L) (Inch - ft)	7.1/2
Clase	Gr.5
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificación técnica

F	3/4
H	5/16
L _T (min.): L>6 Inch	1.5
L _T (min.): L≤6 Inch	1.25
Hilos por pulgada	13

Diseño técnico

