

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 3/4X3.1/2



Artículo No.	02420.191.088
Marca	-
UBB	950351280579
UNSPSC	31161620
EAN	8715492426406
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/4
Largura (L) (Inch - ft)	3.1/2
Clase	Gr.5
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificación técnica

F	1.1/8
H	15/32
L _T (min.): L>6 Inch	2
L _T (min.): L≤6 Inch	1.75
Hilos por pulgada	10

Diseño técnico

