

## Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 3/4X3.3/4

Artículo No.	02420.191.095
Marca	-
UBB	950351280652
UNSPSC	31161620
EAN	8715492426413
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	3/4 Inch
Longitud	3.3/4 Inch
Clase	Gr.5
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	10

### Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

### Especificación técnica

F	1.125
H	0.46875
LT (min.): L6 Inch	2
LT (min.): L≤6 Inch	1.75

### Diseño técnico

