

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 1.1/4X5.1/2

Artículo No.	02420.317.139
Marca	-
UBB	950351284043
UNSPSC	31161620
EAN	8715492426925
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1.1/4 Inch
Longitud	5.1/2 Inch
Clase	Gr.5
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	7

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificación técnica

F	1.875
H	0.78125
LT (min.): L6 Inch	3
LT (min.): L≤6 Inch	2.75

Diseño técnico

