

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X20

Artículo No.	04110.060.020
Marca	-
UBB	950351907015
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117205
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	20 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

### Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

### Diseño técnico

