

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X30

Artículo No.	04110.060.030
Marca	-
UBB	952351250933
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117229
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Diseño técnico

