

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X35

Artículo No.	04110.060.035
Marca	-
UBB	954351392749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117236
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	35 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	35
P	1
s	10

Diseño técnico

