

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M12X50

Artículo No.	04110.120.050
Marca	-
UBB	952351485661
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117656
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	50 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Diseño técnico

