

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M14X35

Artículo No.	04110.140.035
Marca	-
UBB	950351331729
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117762
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	35 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	35
P	2
s	22

Diseño técnico

