

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M14X40

Artículo No.	04110.140.040
Marca	-
UBB	950351331802
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117779
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	40 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

### Especificación técnica

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	22

### Diseño técnico

